

**Pereche de mănuși 6705, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094530 10
GTIN	4059904096653
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

6705. Strat de acoperire din PU pentru o bună capacitate de aerisire și libertate de mișcare, pentru lucrări în mediu umed dar nu uleios.

Execuție text publicitar:

Mănuși de protecție împotriva tăieturilor (clasa 5) cu **un raport excepțional preț-calitate.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Fără silicon	da
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Fără DMF	nu
Capacitate de aerisire	bun(ă)

Protecție la temperaturi înalte	bun(ă)
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Ajustabilitate	bun(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Simț tactil	bun(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	5
Material acoperire	PU
Mărimea mănușilor	10
EN 388 Rezistență la perforare	2
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	10
Tehnologie de tricotat	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Taeki
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / gri
Standard	EN 407
Greutate	31,8 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

