

uvex**Pereche de mănuși uvex C500 foam, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094550 9
GTIN	4048612015124
Clasa articolului	04W

Descriere**Execuție:**

uvex C500 foam. Mănuși fără silicon cu rezistență bună la uzură mecanică și aderență foarte bună în mediu uscat și ușor umed. Recomandată pentru căldură de contact de până la 100°C.

Seria uvex 500. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu tehnologie Bamboo TwinFlex® din bambus și viscoză, HPPE și poliamidă pentru o senzație plăcută la purtare și o reglare avansată a climei.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Fără DMF	nu
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	5

Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Mărimea mănușilor	9
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Simț tactil	foarte bun(ă)
Fără silicon	da
EN 388 Rezistență la abraziune	4
EN 388 Rezistență la perforare	2
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Capacitate de aerisire	bun(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Serie	uvex C500
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	antracit / galben-lămâie
Standard	EN 407
Greutate	32,8 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

