

**Pereche de mănuși Camapur® Cut 627+, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094476 9
GTIN	4008198862796
Clasa articolului	04Q

Descriere**Execuție:**

Camapur® Cut 627+. Mănuși flexibile de protecție împotriva tăieturilor pentru lucrări de montaj în mediu de lucru uscat și puțin uleios. Cu strat subțire de acoperire PU pentru confort sporit la purtare și capacitatea crescută de aerisire. Siguranță bună la prindere și în cazul componentelor ușor uleioase. Recomandate în special pentru prelucrarea tablelor, la activități de montaj cu riscuri medii de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

EN 388 Rezistență la abraziune	4
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Material acoperire	PU

Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Fără silicon	da
Denumirea producătorului	Camapur Cut 627+
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	3
Simț tactil	bun(ă)
Fără DMF	da
Mărimea mănușilor	9
Serie	Camapur®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	14
Tehnologie de tricatat	13G
caracteristică electrostatică	0,3 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Material de suport	HPPE
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri / negru
Greutate	73 g
Lungime	240 - 260 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

