

**TMSERROR, Ø discurilor: 115mm**

Date comandă

Numărul de comandă	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Discuri de curățare grosieră cu discuri de fibră de sticlă pentru prindere directă la polizoarele unghiulare. Model de material abraziv dur cu structură deschisă pentru utilizare universală (**similar 566750**).

Similar 566750.

Aplicație:

Cu **disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă** pe polizor unghiular.

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curățarea cusăturilor sudate și îndepărtarea murdăriilor de pe suprafețe.

Conținut:

20 discuri / pachet.

Notă:

Pentru discuri de curățare grosieră pentru polizor drept consultați începând cu Codul 556270.

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

Grad de finețe	foarte grosier
----------------	----------------

Turație recomandată	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø discurilor	115 mm
Ø găurii	22,23 mm
Grad de duritate	dur
Turație maximă	11000 min ⁻¹
Conținut	20
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Descrierea formei	plat
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Material abraziv de curățare grosieră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		

Uscat

recomandat

Accesorii

Disc de curățare grosieră (SiC) Ø discurilor 115 mm

566750 115