

**HOLEX****Disc de șlefuire din material abraziv cu fixare prindere cu scai, Ø 115 mm,  
Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5694 100
GTIN	4045197575166
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiții pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziționarea și fixarea precisă a discului pe discul suport (vibrații reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965). Corespunde 566940.

**Standard:**

Disc abraziv cu prindere cu scai din material abraziv, cu calotă de centrare demontabilă (similar 566940; 566950).

**Aplicație:**

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965 (pentru discuri cu scai cu posibilitate de centrare). Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozității, precum și pentru lucrări ușoare de curățare (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) și debavurare.

**Conținut:**

80 discuri / pachet.

**Notă:**

Pentru discuri de șlefuire cu scai pentru șlefuire prealabilă, consultați începând cu Codul 567705. Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1

**Descriere tehnică**

Execuție	A coarse
Culoarea	maro
Grad de finețe	grosier
Ø discurilor	115 mm
Comparație granulație	100
Conținut	80
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Material de șlefuit

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		

Uscat

recomandat

## Accesorii

Disc de șlefuire din material abraziv cu prindere cu scai, Ø  
115 mm, Comparație granulație: 100

566940 100