

**Disc din fibră din corindon normal (A), Ø 125 mm, Granulație: 24****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5651 24
GTIN	4045197296054
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm și fante în cruce.

Disc universal din fibră HOLEX pentru șlefuirea tuturor metalelor. Tip de granulă: **corindon normal (A)**.

Similar 566510.

Execuție text publicitar:

Discuri universale din fibră vulcanică rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Ø găurii 22.23 mm cu fantă în cruce. Tip de granulație: corindon normal (A) (**similar 566410, 566510, 566610**). Pentru șlefuirea tuturor metalelor, lemnului și materialelor plastice.

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate sau arcuite** cu **flexibilitate mare**.

Conținut:

250 buc. / pachet.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Granulație	24

Conținut	250
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Suport de material abraziv	Fibră vulcanizată
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Suport	Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Ø găurii	22,23 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă	Roloc™
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	12200 min ⁻¹

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc din fibră din corindon normal(A) Granulație 24

566510 24