

uvex**Pereche de mănuși uvex C500 foam, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă

094550 10

GTIN

4048612015131

Clasa articolului

04W

Descriere**Execuție:**

uvex C500 foam. Mănuși fără silicon cu rezistență bună la uzură mecanică și aderență foarte bună în mediu uscat și ușor umed. Recomandată pentru căldură de contact de până la 100°C.

Seria uvex 500. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu tehnologie Bamboo TwinFlex® din bambus și viscoză, HPPE și poliamidă pentru o senzație plăcută la purtare și o reglare avansată a climei.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

EN 388 Rezistență la perforare

2

Fără DMF

nu

Protecție la temperaturi înalte

nu există

Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Simț tactil	foarte bun(ă)
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Fără silicon	da
Capacitate de aerisire	bun(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	5
Mărimea mănușilor	10
Serie	uvex C500
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	antracit / galben-lămâie
Standard	EN 407
Greutate	32,8 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

