

HOLEX**Disc din fibră din corindon normal (A), Ø 125 mm, Granulație: 80****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG5651 80 |
| GTIN | 4045197296085 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm și fante în cruce.

Disc universal din fibră HOLEX pentru șlefuirea tuturor metalelor. Tip de granulă: **corindon normal (A)**.

Similar 566510.

Execuție text publicitar:

Discuri universale din fibră vulcanică rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Ø găurii 22.23 mm cu fantă în cruce. Tip de granulație: corindon normal (A) (**similar 566410, 566510, 566610**). Pentru șlefuirea tuturor metalelor, lemnului și materialelor plastice.

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate sau arcuite** cu **flexibilitate mare**.

Conținut:

250 buc. / pachet.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

| | |
|--------------|--------|
| Granulație | 80 |
| Ø discurilor | 125 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Conținut | 250 |
| Material abraziv | Corindon normal (A) |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată |
| Conținut de fier, sulf și clor | <0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 125 mm |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ |
| Ø găurii | 22,23 mm |
| Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oțel |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s |
| Turație maximă | 12200 min ⁻¹ |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| INOX | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

Disc din fibră din corindon normal(A) Granulație 80

566510 80