

Raft anexat de mare anvergură, Adâncime 600 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 3000/2000mm



Date comandă

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990725 3000/2000 |
| GTIN | 4004514215352 |
| Clasa articolului | 96P |

Descriere

Execuție:

Cadru cu profil în T galvanizat. Cu rafturi de depozitare din tablă de oțel galvanizată MULTI^{plus} 250. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Traversele ușor de așezat permit o asamblare rapidă. **Greutate maximă suportată per sertar:** 400 kg. **Sarcină pentru raft:** la înălțimea 2000 mm 1200 kg, la 2500 mm 1600 kg, la 3000 mm 2000 kg.

Descriere:

Dimensiuni montare:

Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm

Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm

Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

Înălțimea traverselor: 65 mm

Aplicație:

Depozitarea mărfurilor voluminoase. Distanțe mai scurte de parcurs, deoarece poate fi utilizat bilateral.

Notă:

- În funcție de lățimea compartimentului, rafturile se folosesc segmentat. Segmente: 750 mm și 1000 mm.
- Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare. Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.

- **Rafturile de mare anvergură WS 2000 sunt compatibile cu rafturile de depozitare Cod 990500 – 990554, pentru care se pot obține dimensiuni și componente suplimentare. Vă prezentăm alte posibilități. Dacă sunteți interesat, solicitați informații.**
- **Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.**
- **Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------------|
| Materialul nivelului de depozitare | Tablă de oțel, galvanizată |
| Adâncimea raftului de depozitare | 600 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime | 2006 mm |
| Montaj client | da |
| Lățime | 2006 mm |
| Lățime raft | 2000 mm |
| Structura raftului | Raft anexat |
| Număr de niveluri de depozitare | 5 |
| Adâncime | 637 mm |
| Adâncimea raftului | 600 mm |
| Lățime raft | 2000 mm |
| Înălțimea raftului | 3000 mm |
| Greutate suportată de raft | 400 kg |
| Sarcina maximă pentru raft | 1800 kg |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 400 kg |
| Grosimea raftului de depozitare | 40 mm |
| Înălțime montant | 65 mm |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Model pentru montaj | Raft modular |
| Material | galvanizat |
| Caracteristici nume produs | Adâncime 600 mm |

Tip produs

Raft de mare anvergură

AccesoriiNivel de depozitare din tablă de oțel galvanizată Adâncime
600 mm

990795 600

Picioar de prindere

990852