

Raft anexat de mare anvergură, Adâncime 600 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 3000/2250mm



Date comandă

Numărul de comandă	990725 3000/2250
GTIN	4004514215390
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Cadru cu profil în T galvanizat. Cu rafturi de depozitare din tablă de oțel galvanizată MULTI^{plus} 250. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Traversele ușor de așezat permit o asamblare rapidă. **Greutate maximă suportată per sertar:** 400 kg. **Sarcină pentru raft:** la înălțimea 2000 mm 1200 kg, la 2500 mm 1600 kg, la 3000 mm 2000 kg.

Descriere:

Dimensiuni montare:

Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm

Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm

Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

Înălțimea traverselor: 65 mm

Aplicație:

Depozitarea mărfurilor voluminoase. Distanțe mai scurte de parcurs, deoarece poate fi utilizat bilateral.

Notă:

- **În funcție de lățimea compartimentului, rafturile se folosesc segmentat. Segmente: 750 mm și 1000 mm.**
- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare. Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.**

- **Rafturile de mare anvergură WS 2000 sunt compatibile cu rafturile de depozitare Cod 990500 – 990554, pentru care se pot obține dimensiuni și componente suplimentare. Vă prezentăm alte posibilități. Dacă sunteți interesat, solicitați informații.**
- **Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.**
- **Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Lățime raft	2250 mm
Montaj client	da
Înălțime	3000 mm
Lățime	2256 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	2256 mm
Număr de niveluri de depozitare	5
Adâncimea raftului de depozitare	600 mm
Structura raftului	Raft anexat
Materialul nivelului de depozitare	Tablă de oțel, galvanizată
Adâncime	637 mm
Adâncimea raftului	600 mm
Lățime raft	2250 mm
Înălțimea raftului	3000 mm
Greutate suportată de raft	400 kg
Sarcina maximă pentru raft	1800 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	400 kg
Grosimea raftului de depozitare	40 mm
Înălțime montant	65 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 600 mm

Tip produs

Raft de mare anvergură

AccesoriiNivel de depozitare din tablă de oțel galvanizată Adâncime
600 mm

990800 600

Picioar de prindere

990852