

uvex**Pereche de mănuși uvex C300 foam, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094480 9
GTIN	4048612021835
Clasa articolului	04W

Descriere**Execuție:**

Seria uvex 300. Mănuși ușoare, inovative, cu tehnologie Bamboo-TwinFlex®, ce oferă o bună protecție la tăiere, rezistență mare la uzură și o senzație plăcută la purtare. Procedul climazone uvex asigură o mare flexibilitate și un climat bun al mănușilor, împreună cu o sensibilitate tactilă bună. Standard Öko-Tex® 100 și fără silicon.

C300 foam. Cu strat de acoperire Soft-Grip-Foam pentru prindere sigură în medii de lucru umede.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Fără silicon	da
EN 388 Rezistență la perforare	2
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)

Material acoperire	PU
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Simț tactil	foarte bun(ă)
Fără DMF	da
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Mărimea mănușilor	9
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	3
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Serie	uvex C300
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Material de suport	Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru
Greutate	14,9 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

