

## Raft de bază de mare anvergură, Adâncime 400 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2000/2500mm



### Date comandă

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990740 2000/2500 |
| GTIN               | 4004514200440    |
| Clasa articolului  | 96P              |

### Descriere

#### Execuție:

Cadru cu profil în T galvanizat. Cu rafturi de depozitare cu blaturi aglomerate de 19 mm. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Traversele ușor de așezat permit o asamblare rapidă. **Greutate maximă suportată pe sertar:** 400 kg. **Greutate suportată pe raft:** la înălțimea 2000 mm 1200 kg, la 2500 mm 1600 kg, la 3000 mm 2000 kg.

#### Descriere:

**Dimensiuni: Raft de bază:** lungimea nominală + 60 mm **Raft anexat:** lungimea nominală + 6 mm **A dâncimea totală a cadrului:** adâncimea nominală + 37 mm **Înălțimea coloanelor:** 65 mm

#### Notă:

- În funcție de lățimea compartimentului, rafturile se folosesc segmentat. Segmente: 750 mm și 1000 mm.
- Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare. Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.
- Rafturile de mare anvergură WS 2000 sunt compatibile cu rafturile de depozitare Cod 990500 – 990554, pentru care se pot obține dimensiuni și componente suplimentare. Vă prezentăm alte posibilități. Dacă sunteți interesat, solicitați informații.
- Lungimea de încovoier (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
- Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.

## Descriere tehnică

|   |                        |
|---|------------------------|
| Înălțime  | 2000 mm                |
| Lățime raft   | 2500 mm                |
| Montaj client   | da                     |
| Număr de niveluri de depozitare   | 3                      |
| Structura raftului  | Raft de bază           |
| Lățime  | 2560 mm                |
| Adâncimea raftului de depozitare  | 400 mm                 |
| Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime                                     | 2560 mm                |
| Materialul nivelului de depozitare  | Blat aglomerat         |
| Adâncime  | 437 mm                 |
| Adâncimea raftului  | 400 mm                 |
| Lățime raft   | 2500 mm                |
| Înălțimea raftului  | 2000 mm                |
| Greutate suportată de raft  | 400 kg                 |
| Sarcina maximă pentru raft  | 1200 kg                |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg                 |
| Grosimea plăcii   | 19 mm                  |
| Înălțime montant  | 65 mm                  |
| Egalizarea înălțimii la intervale   | 25 mm                  |
| Model pentru montaj   | Raft modular           |
| Material  | galvanizat             |
| Caracteristici nume produs  | Adâncime 400 mm        |
| Tip produs  | Raft de mare anvergură |

## Accesorii

Nivel de depozitare din blat aglomerat Adâncime 400 mm

990825 400