

uvex**Pereche de mănuși uvex C300 foam, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094480 10
GTIN	4048612021842
Clasa articolului	04W

Descriere**Execuție:**

Seria uvex 300. Mănuși ușoare, inovative, cu tehnologie Bamboo-TwinFlex®, ce oferă o bună protecție la tăiere, rezistență mare la uzură și o senzație plăcută la purtare. Procedul climazone uvex asigură o mare flexibilitate și un climat bun al mănușilor, împreună cu o sensibilitate tactilă bună. Standard Öko-Tex® 100 și fără silicon.

C300 foam. Cu strat de acoperire Soft-Grip-Foam pentru prindere sigură în medii de lucru umede.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Protecție la temperaturi înalte	nu există
Fără silicon	da
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4

Material acoperire	PU
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la perforare	2
EN 388 Rezistență la tăiere	3
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Mărimea mănușilor	10
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Fără DMF	da
Simț tactil	foarte bun(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Serie	uvex C300
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Material de suport	Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru
Greutate	14,9 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

