

**Dulap de siguranță Q-Classic Tip 30, Lățime: 1200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	981035 1200
GTIN	4054923086739
Clasa articolului	96G

Descriere**Execuție:**

Corpul dulapului din plăci aglomerate, acoperite cu strat de melamină, rezistente la incendiu, partea frontală a ușii din tablă de oțel.

- **Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 32 mm.**
- **Tavă de retenție la bază (potrivit StawaR - Institutul German pentru Tehnologia Construcțiilor).**
- **Cu racord de ventilație (deschidere nominală 75).**
- **Cu posibilitate de închidere cu semicilindru profilat, integrabil în sistemul de închidere central. Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.**

Cu soclu deplasabil. Cu 2 uși

Aplicație:

Depozitarea cantităților mici de substanțe periculoase în spațiile de lucru.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Livrare:

Dulap cu 3 rafturi de depozitare, inserție din tablă perforată și tavă de retenție la bază, plastificate, 1 jurnal de service.

Culoare:

Corpul dulapului gri antracit RAL 7016, uși **albastru RAL 5005**.

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de siguranță trebuie întreținute în mod corespunzător și verificate în privința conformității și capacității de funcționare de către o persoană calificată.

Descriere tehnică

Lățime	1164 mm
Lățime utilă	1050 mm
Adâncime	620 mm
Capacitate portantă a raftului de depozitare	75 kg
Volum tavă de retenție de bază	33 l
Înălțimea utilă	1626 mm
Greutate	274 kg
Înălțime	1947 mm
Număr de panouri perforate din tablă	1
Adâncime utilă	519 mm
Număr de tăvi de retenție de bază	1
Număr de rafturi de depozitare	3
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Selectarea culorii	Corp RAL 7016, fețe RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Rezistență la foc	30 min
Tip produs	Dulap de siguranță