



Dulap de siguranță Q-Pegasus Tip 90, Lățime: 600mm



Date comandă

Numărul de comandă	981015 600
GTIN	2050001709790
Clasa articolului	96G

Descriere

Execuție:

Corpul dulapului din tablă de oțel cu sistem integrat de blocare a ușilor, corp interior cu suprafață rezistentă la acțiuni chimice.

- **Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 32 mm.**
- **Tavă de retenție la bază (potrivit StawaR - Institutul German pentru Tehnologia Construcțiilor).**
- **Cu racord de ventilație (deschidere nominală 75).**
- **Inclusiv sistem de blocare a ușilor.**
- **Cu posibilitate de închidere cu semicilindru profilat, integrabil în sistemul de închidere central. Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.**
- **Cu 4 elemente de ajustare pentru compensarea denivelărilor ușoare ale solului.**

Cu **AGT** (dispozitiv de acționare a ușii cuplat asincron), **TSA** (închidere automată a ușii) cu semnal de avertizare vizual și acustic înainte de închiderea automată a ușii. Cu 1 ușă

Aplicație:

Depozitarea conform prevederilor, a substanțelor periculoase în spațiile de lucru.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Livrare:

Dulap cu 3 rafturi de depozitare, inserție din tablă perforată și tavă de retenție la bază, plastificate și soclu, 1 jurnal de service.

Culoare:

Corpul dulapului gri antracit RAL 7016, uși **albastru RAL 5005**.

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de siguranță trebuie întreținute în mod corespunzător și verificate în privința conformității și capacității de funcționare de către o persoană calificată.

Descriere tehnică

Lățime utilă	450 mm
Înălțimea utilă	1647 mm
Număr de tăvi de retenție de bază	1
Număr de rafturi de depozitare	3
Lățime	599 mm
Număr de panouri perforate din tablă	1
Volum tavă de retenție de bază	22 l
Adâncime	615 mm
Adâncime utilă	522 mm
Înălțime	1953 mm
Capacitate portantă a raftului de depozitare	75 kg
Greutate	283 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Selectarea culorii	Corp RAL 7016, fețe RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Rezistență la foc	90 min
Tip produs	Dulap de siguranță