

Tavă de retenție pentru butoaie de 60 l galvanizată cu grătar, Număr de butoaie×volumul butoiului (l): 2X60



Date comandă

Numărul de comandă	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Clasa articolului	96U

Descriere

Execuție:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm. Cu grătar galvanizat. Zincat la cald conform EN ISO 1461.

Aplicație:

Pentru depozitarea sigură și pentru golirea butoaielor de 60 l și a butoiașelor. **Pentru lichide inflamabile** din categoriile GHS 1 – 3, precum și **lichide dăunătoare pentru apă** din categoriile GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Notă:

Suport pentru butoaie de 60 l este prezentat la Cod 981490.

Descriere tehnică

Greutate	37 kg
Număr de freze	2
Volum de captare	61 l
Lățime	800 mm

Conținutul butoiului	60 l
Capacitate de depozitare butoaie de 60 litri	2
Adâncime	500 mm
Înălțime	290 mm
Încărcare pe suprafață	1000 kg/m ²
Grosimea materialului	3 mm
Material	galvanizată
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă de retenție