

**Dulap de siguranță S-Classic Tip 90, Lățime: 1200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	981025 1200
GTIN	2050001771957
Clasa articolului	96G

Descriere**Execuție:**

Corpul dulapului din tablă de oțel cu sistem integrat de blocare a ușilor, corp interior cu suprafață rezistentă la acțiuni chimice.

- **Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 32 mm.**
- **Tavă de retenție la bază (potrivit StawaR - Institutul German pentru Tehnologia Construcțiilor).**
- **Cu racord de ventilație (deschidere nominală 75).**
- **Inclusiv sistem de blocare a ușilor.**
- **Cu posibilitate de închidere cu semicilindru profilat, integrabil în sistemul de închidere central. Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.**
- **Cu 4 elemente de ajustare pentru compensarea denivelărilor ușoare ale solului.**

Cu 2 uși

Aplicație:

Depozitarea conform prevederilor, a substanțelor periculoase în spațiile de lucru.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Livrare:

Dulap cu 3 rafturi de depozitare, inserție din tablă perforată și tavă de retenție la bază, plastifiate, 1 jurnal de service.

Culoare:

Corpul dulapului și ușile pot fi, la alegere, gri deschis RAL7035 **sau** galben RAL1004 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de siguranță trebuie întreținute în mod corespunzător și verificate în privința conformității și capacității de funcționare de către o persoană calificată.

Descriere tehnică

Lățime	1196 mm
Înălțimea utilă	1742 mm
Număr de tăvi de retenție de bază	1
Număr de rafturi de depozitare	3
Înălțime	1968 mm
Număr de panouri perforate din tablă	1
Lățime utilă	1050 mm
Greutate	453 kg
Adâncime utilă	524 mm
Capacitate portantă a raftului de depozitare	75 kg
Volum tavă de retenție de bază	33 l
Adâncime	616 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Rezistență la foc	90 min
Tip produs	Dulap de siguranță