

**Dulap de siguranță Q-Classic Tip 30, Lățime: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	981035 600
GTIN	4054923086395
Clasa articolului	96G

Descriere**Execuție:**

Corpul dulapului din plăci aglomerate, acoperite cu strat de melamină, rezistente la incendiu, partea frontală a ușii din tablă de oțel.

- **Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 32 mm.**
- **Tavă de retenție la bază (potrivit StawaR - Institutul German pentru Tehnologia Construcțiilor).**
- **Cu racord de ventilație (deschidere nominală 75).**
- **Cu posibilitate de închidere cu semicilindru profilat, integrabil în sistemul de închidere central. Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.**

Cu soclu deplasabil. Cu 1 ușă

Aplicație:

Depozitarea cantităților mici de substanțe periculoase în spațiile de lucru.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Livrare:

Dulap cu 3 rafturi de depozitare, inserție din tablă perforată și tavă de retenție la bază, plastificate, 1 jurnal de service.

Culoare:

Corpul dulapului gri antracit RAL 7016, uși **albastru RAL 5005**.

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de siguranță trebuie întreținute în mod corespunzător și verificate în privința conformității și capacității de funcționare de către o persoană calificată.

Descriere tehnică

Volum tavă de retenție de bază	22 l
Capacitate portantă a raftului de depozitare	75 kg
Adâncime	620 mm
Înălțime	1947 mm
Adâncime utilă	519 mm
Greutate	164 kg
Număr de panouri perforate din tablă	1
Număr de tăvi de retenție de bază	1
Lățime	564 mm
Număr de rafturi de depozitare	3
Lățime utilă	450 mm
Înălțimea utilă	1626 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Selectarea culorii	Corp RAL 7016, fețe RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Rezistență la foc	30 min
Tip produs	Dulap de siguranță