

## Raft anexat de mare anvergură, Adâncime 800 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2500/2250mm



### Date comandă

Numărul de comandă	990775 2500/2250
GTIN	4004514201232
Clasa articolului	96P

### Descriere

#### Execuție:

Cadru cu profil în T galvanizat. Cu rafturi de depozitare cu blaturi aglomerate de 19 mm. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Traversele ușor de așezat permit o asamblare rapidă. **Greutate maximă suportată pe sertar:** 400 kg. **Greutate suportată pe raft:** la înălțimea 2000 mm 1200 kg, la 2500 mm 1600 kg, la 3000 mm 2000 kg.

#### Descriere:

**Dimensiuni: Raft de bază:** lungimea nominală + 60 mm **Raft anexat:** lungimea nominală + 6 mm **Adâncimea totală a cadrului:** adâncimea nominală + 37 mm **Înălțimea coloanelor:** 65 mm

#### Notă:

- În funcție de lățimea compartimentului, rafturile se folosesc segmentat. Segmente: 750 mm și 1000 mm.
- Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare. Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.
- Rafturile de mare anvergură WS 2000 sunt compatibile cu rafturile de depozitare Cod 990500 – 990554, pentru care se pot obține dimensiuni și componente suplimentare. Vă prezentăm alte posibilități. Dacă sunteți interesat, solicitați informații.
- Lungimea de încovoier (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
- Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.

## Descriere tehnică

Număr de niveluri de depozitare	4
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	2256 mm
Montaj client	da
Adâncimea raftului de depozitare	800 mm
Lățime raft	2250 mm
Lățime	2256 mm
Înălțime	2500 mm
Materialul nivelului de depozitare	Blat aglomerat
Structura raftului	Raft anexat
Adâncime	837 mm
Adâncimea raftului	800 mm
Lățime raft	2250 mm
Înălțimea raftului	2500 mm
Greutate suportată de raft	400 kg
Sarcina maximă pentru raft	1600 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	19 mm
Înălțime montant	65 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 800 mm
Tip produs	Raft de mare anvergură

## Accesorii

Nivel de depozitare din blat aglomerat Adâncime 800 mm

990820 800