



## Cutie stivuibilă, pentru transport vopsită, Tip: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	963385 2
GTIN	4052939882369
Clasa articolului	96H

### Descriere

#### Execuție:

Din tablă de oțel pentru sarcini grele. Capacitate de încărcare mare a stivei. Stabilitate mare datorită marginii rulate a stivei.

Vopsea gri-albastră.

Înălțime: 200 mm

Lățime: 321 mm

Adâncime: 479 mm

Dimensiune nominală lățime: 300 mm

Dimensiune nominală adâncime: 450 mm

### Descriere tehnică

Material	Tablă de oțel
Margine rulată de stivuire, pe 4 părți	da
Tip	2
Tip de mâner	Mâner tip ciocănit de ușă
Adâncime	479 mm
Lățime	321 mm
Capacitate portantă	120 kg

Culoarea	Vopsea gri-albastră
Înălțime	200 mm
Capacitate de încărcare a stivei	1200 kg
Volumul genții	24,9 l
Dimensiune nominală lățime	300 mm
Dimensiune nominală adâncime	450 mm
Denumirea producătorului	Serie 14/6
Tip produs	Cutie pentru transport stivuibilă