

Garant**Bac detașabil Gripp, o singură componentă, Pentru tip: 100GS****Date comandă**

Numărul de comandă	361123 100GS
GTIN	4045197985934
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Treaptă de strângere cu o înălțime de 5 mm și o suprafață de reazem de 3 mm.

Aplicație:

Ideal pentru aşchiere dificilă.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105 – 361110.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Notă:

Tip GS cu o treaptă de prindere și o treaptă netedă

Descriere tehnică

Înălțime h_1	5 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent0
Lățimea bacurilor b	100 mm
Lungime l_2	3 mm
Înălțimea bacului h	40 mm
Lungimea bacului l	60 mm

Lungime l_1	3 mm
Înălțime h_2	5 mm
Tip produs	Bacuri de menhină