

**Cutie stivuibilă, pentru transport galvanizată, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	963386 1
GTIN	4052939493718
Clasa articolului	96H

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel pentru sarcini grele. Capacitare de încărcare mare a stivei. Stabilitate mare datorită marginii rulate a stivei.

Galvanizat la cald. **DIN EN ISO 1461.**

Descriere tehnică

Lățime	480 mm
Volumul genții	79 l
Adâncime	660 mm
Material	Tablă de oțel
Capacitate de încărcare a stivei	2500 kg
Tip de mâner	Mâner tip ciocănit de ușă
Culoarea	Galvanizat la cald
Înălțime	296 mm
Tip	1
Margine rulată de stivuire, pe 4 părți	da

Capacitate portantă	250 kg
Dimensiune nominală lățime	450 mm
Dimensiune nominală adâncime	630 mm
Tip produs	Cutie pentru transport stivuibilă