

## Tavă de retenție pentru butoaie de 200 l vopsită cu grătar, Număr de butoaie×volumul butoiului (l) / tip: 2X200



### Date comandă

Numărul de comandă	981285 2X200
GTIN	2050001937575
Clasa articolului	96U

### Descriere

#### Execuție:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm.  
Cu grătar galvanizat.

#### Aplicație:

Pentru depozitarea sigură și pentru golirea butoaielor de 200 l și a butoiașelor. **Pentru lichide inflamabile** din categoriile GHS 1 – 3, precum și **lichide dăunătoare pentru apă** din categoriile GHS 1 – 4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Culoare:

**Variantă standard albastru deschis RAL 5012.**

#### Notă:

Suporturile pentru butoaie de 200 l sunt prezentate la Cod 981480 și Cod 981490.

### Descriere tehnică

Greutate	69 kg
----------	-------

Număr de freze	2
Lățime	1200 mm
Înălțime	360 mm
Adâncime	800 mm
Conținutul butoiului	200 l
Volum de captare	215 l
Capacitate de depozitare butoaie de 200 litri	2
Încărcare pe suprafață	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grosimea materialului	3 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă de retenție