

Tavă de retenție pentru IBC de 1000 l vopsită, Număr IBC×conținut IBC (l): 2X1000



Date comandă

Numărul de comandă	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Clasa articolului	96U

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor

Execuție:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm.

Cu grătar galvanizat.

Aplicație:

Pentru depozitarea în condiții de siguranță a containerelor **IBC** (Intermediate Bulk-Container / Container intermediar vrac) și **KTC** (container cubic). **Pentru lichide inflamabile** din categoriile GHS 1 – 3, precum și **lichide dăunătoare pentru apă** din categoriile GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Culoare:

Variantă standard albastru deschis RAL 5012.

Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3

Volum de captare: 1000 l

Înălțime: 435 mm

Lățime: 2650 mm

Adâncime: 1300 mm

Capacitate de depozitare containere IBC / KTC: 2

Încărcare pe suprafață: 1000 kg/m²

Descriere tehnică

Greutate vopsit	226 kg
-----------------	--------

Greutate galvanizată	239 kg
Număr IBC	2
Lățime	2650 mm
Volum de captare	1000 l
Capacitate de depozitare containere IBC / KTC	2
Adâncime	1300 mm
Înălțime	435 mm
Încărcare pe suprafață	1000 kg/m ²
Grosimea materialului	3 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă de retenție