



Tavă de retenție pentru IBC de 1000 l cu suprafață de staționare PE, Număr IBCxconținut IBC (l): 1X1000



Date comandă

Numărul de comandă	981445 1X1000
GTIN	4250101106743
Clasa articolului	96V

Descriere

Execuție:

Din polietilenă (PE) – ușoară, rezistentă la intemperii, robustă.

Aplicație:

Pentru depozitarea în condiții de siguranță a containerelor **IBC** (Intermediate Bulk-Container/ Container intermediar vrac) și **KTC** (container cubic). **Pentru depozitarea lichidelor**

dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 – 4. Deosebit de **rezistentă contra acizilor, leșiilor** și uleiurilor. În funcție de greutatea proprie, containerul IBC/KTC este recomandat pentru lichide cu o greutate specifică maximă de 1.800 kg/m³.

Se interzice depozitarea substanțelor inflamabile (valabil în Germania).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Depozitare: Se permite depozitarea substanțelor corozive

Volum de captare: 1000 l

Înălțime: 970 mm

Lățime: 1430 mm

Adâncime: 1430 mm

Capacitate portantă per loc de amplasare: 2000 kg

Greutate: 96 kg

Descriere tehnică

Lățime	1430 mm
Volum de captare	1000 l
Adâncime	1430 mm
Capacitate portantă per loc de amplasare	2000 kg
Înălțime	970 mm
Greutate	96 kg
Conținut container IBC	1000 l
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor corozive
Tip produs	Tavă de retenție