



Tavă de retenție pentru butoaie de 60 l cu grătar PE, Număr de butoaie×volumul butoiului (l) / tip: 2X60



Date comandă

Numărul de comandă	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Clasa articolului	96V

Descriere

Execuție:

Din polietilenă (PE) – ușoară, rezistentă la intemperii, robustă. Formă conică: suprafața de amplasare pe grătar este mai mare decât la baza tăvii. Prin utilizarea unui grătar se pot amplasa și 2 butoaie.

Aplicație:

Fără picioare ale soclului – pentru amplasare directă pe sol sau pe europalet. Ref. tip F: cu 4 picioare ale soclului (distanță de la sol 100 mm) – pentru transport în interiorul întreprinderii cu cărucior stivuitor / motostivuitor cu furcă. **Se interzice depozitarea substanțelor inflamabile** (valabil doar în Germania).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Notă:

Suport pentru butoaie de 60 l este prezentat la Cod 981490.

Descriere tehnică

Volum de captare	60 l
------------------	------

Înălțime	235 mm
Conținutul butoiului	60 l
Lățime	725 mm
Adâncime	525 mm
Număr de freze	2
Capacitate portantă	150 kg
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor corozive
Tip produs	Tavă de retenție