



## Tavă de retenție pentru IBC de 1000 l cu suprafață de staționare PE, Număr IBC×conținut IBC (l): 2X1000



### Date comandă

Numărul de comandă	981445 2X1000
GTIN	4250101106774
Clasa articolului	96V

### Descriere

#### Execuție:

Din polietilenă (PE) – ușoară, rezistentă la intemperii, robustă.

#### Aplicație:

Pentru depozitarea în condiții de siguranță a containerelor **IBC** (Intermediate Bulk-Container/ Container intermediar vrac) și **KTC** (container cubic). **Pentru depozitarea lichidelor dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 – 4.** Deosebit de **rezistentă contra acizilor, leșiilor** și uleiurilor. În funcție de greutatea proprie, containerul IBC/KTC este recomandat pentru lichide cu o greutate specifică maximă de 1.800 kg/m<sup>3</sup>.

**Se interzice depozitarea substanțelor inflamabile** (valabil în Germania).

#### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Depozitare: Se permite depozitarea substanțelor corozive

Volum de captare: 1000 l

Înălțime: 720 mm

Lățime: 2280 mm

Adâncime: 1430 mm

Capacitate portantă per loc de amplasare: 2000 kg

Greutate: 141 kg

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă per loc de amplasare	2000 kg
Conținut container IBC	1000 l
Adâncime	1430 mm
Volum de captare	1000 l
Înălțime	720 mm
Lățime	2280 mm
Greutate	141 kg
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor corozive
Tip produs	Tavă de retenție