



Tavă de retenție pentru IBC de 1000 l cu grătar galvanizat, Număr IBCxconținut IBC (l): 2X1000



Date comandă

Numărul de comandă	981460 2X1000
GTIN	4250101100734
Clasa articolului	96V

Descriere

Execuție:

Din polietilenă (PE) – ușoară, rezistentă la intemperii, robustă.

Aplicație:

Pentru depozitarea în condiții de siguranță a containerelor **IBC** (Intermediate Bulk-Container/ Container intermediar vrac) și **KTC** (container cubic). **Pentru depozitarea lichidelor dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 – 4.** Deosebit de **rezistentă contra acizilor, leșiilor** și uleiurilor. În funcție de greutatea proprie, containerul IBC/KTC este recomandat pentru lichide cu o greutate specifică maximă de 1.800 kg/m³.

Se interzice depozitarea substanțelor inflamabile (valabil în Germania).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Descriere tehnică

Volum de captare	1000 l
Capacitate portantă	4000 kg
Înălțime	580 mm
Lățime	2530 mm

Conținut container IBC	1000 l
Adâncime	1320 mm
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Tip produs	Tavă de retenție