



## Tavă de retenție pentru IBC de 1000 l cu grătar PE, Număr IBC×conținut IBC (l): 2X1000



### Date comandă

Numărul de comandă	981465 2X1000
GTIN	4250101100543
Clasa articolului	96V

### Descriere

#### Execuție:

Din polietilenă (PE) – ușoară, rezistentă la intemperii, robustă.

#### Aplicație:

Pentru depozitarea în condiții de siguranță a containerelor **IBC** (Intermediate Bulk-Container/ Container intermediar vrac) și **KTC** (container cubic). **Pentru depozitarea lichidelor dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 – 4.** Deosebit de **rezistentă contra acizilor, leșiilor** și uleiurilor. În funcție de greutatea proprie, containerul IBC/KTC este recomandat pentru lichide cu o greutate specifică maximă de 1.800 kg/m<sup>3</sup>. **Se interzice depozitarea substanțelor inflamabile** (valabil în Germania).

#### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

### Descriere tehnică

Adâncime	1320 mm
Înălțime	610 mm
Capacitate portantă	4000 kg
Conținut container IBC	1000 l

Volum de captare	1000 l
Lățime	2530 mm
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă de retenție