

**Pereche de mănuși 6705, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094530 8
GTIN	4059904096615
Clasa articolului	09H

**Descriere****Execuție:**

6705. Strat de acoperire din PU pentru o bună capacitate de aerisire și libertate de mișcare, pentru lucrări în mediu umed dar nu uleios.

**Execuție text publicitar:**

Mănuși de protecție împotriva tăieturilor (clasa 5) cu **un raport excepțional preț-calitate.**

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

EN 388 Rezistență la abraziune	4
EN 388 Rezistență la perforare	2
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)

Fără DMF	nu
EN 388 Rezistență la tăiere	5
Material acoperire	PU
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Mărimea mănușilor	8
Protecție la temperaturi înalte	bun(ă)
Simț tactil	bun(ă)
Fără silicon	da
Ajustabilitate	bun(ă)
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	10
Tehnologie de tricotat	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Taeki
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / gri
Standard	EN 407
Greutate	31,8 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

