

Tavă de retenție pentru butoaie de 60 l vopsită cu grătar, Număr de butoaie×volumul butoiului (l): 6X60



Date comandă

Numărul de comandă	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Clasa articolului	96U

Descriere

Execuție:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm. Cu grătar galvanizat.

Aplicație:

Pentru depozitarea sigură și pentru golirea butoaielor de 60 l și a butoiașelor. **Pentru lichide inflamabile** din categoriile GHS 1 – 3, precum și **lichide dăunătoare pentru apă** din categoriile GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Culoare:

Variantă standard albastru deschis RAL 5012.

Notă:

Suport pentru butoaie de 60 l este prezentat la Cod 981490.

Descriere tehnică

Greutate	58 kg
Capacitate de depozitare butoaie de 60 litri	6
Conținutul butoiului	60 l

Adâncime	800 mm
Număr de freze	6
Volum de captare	74 l
Înălțime	205 mm
Lățime	1300 mm
Încărcare pe suprafață	1000 kg/m ²
Grosimea materialului	3 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă de retenție