

PRYOR

Poansoare individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 2/mm



Date comandă

Numărul de comandă	085481 2/&
GTIN	5022044024762
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

Lățime tip de poansoare: 2 mm

Adâncime tipuri de poansoare: 19,05 mm

Înălțime tip de poansoare: 6,35 mm

Descriere tehnică

Atestare	Simbol și
Lățime tip de poansoare	2 mm
Înălțimea scrisului	2 mm

Adâncime tipuri de poansoane	19,05 mm
Înălțime tip de poansoane	6,35 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare