

Covor pentru spațiul de lucru Top, lățime 91 cm, negru / galben, Lungime: 150 cm



Date comandă

Numărul de comandă	964529 150
GTIN	662641657731
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

Aceste covoare industriale pentru spațiul de lucru sunt produse din plastic de calitate pentru utilizări solicitante:

- **Suprafață dură din vinil, rezistentă la uzură, pentru împiedicarea alunecării și o durabilitate îndelungată.**
- **Miez moale din spumă de vinil pentru protecție împotriva oboselii. Miezul este laminat pe suprafața superioară din vinil.**
- **Parte inferioară RedStop antialunecare™.**
- **Muchii teșite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.**
- **Rezistență limitată împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru și substanțele chimice. Nu sunt recomandate pentru lubrifianții de răcire.**
- **Sigilare de jur-împrejur împotriva pătrunderii umidității.**
- **Greu inflamabil conform DIN 4102 B1.**
- **Grosime: 14,3 mm, greutate: cca. 6,5 kg/m².**
- **Protecție împotriva alunecării R10 conform DIN 51130 și BGR 181.**

Notă:

Covoare pentru spațiul de lucru, lungime la alegere, Cod 964520–964525.

Caracteristică material: nerezistent la ulei

Lungime: 150 cm

Lățime: 91 cm
 Grosime: 14,3 mm
 Greutate: 9 kg

Descriere tehnică

Lățime	91 cm
Greutate	9 kg
Atașabil	nu
Material	Centru din spumă de vinil
Suprafață	Vinil
Cu muchii de siguranță	pe 2 părți
Teșitură	pe 4 părți
Grosime	14,3 mm
Lungime	150 cm
Rezistent, în anumite condiții, la majoritatea	Unsori industriale, materiale de lucru, substanțe chimice
Parte inferioară antialunecare	da
Greutate pe suprafață	6,5 kg/m ²
Protecție împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181	R10
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Confort la stat în picioare	Anti-oboseală
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	nerezistent la ulei
Culoarea	negru / galben
Tip produs	Covoraș pentru stația de lucru