

Covor pentru spațiul de lucru Top, lățime 122 cm, negru / galben, Lungime: 200cm



Date comandă

Numărul de comandă	964531 200
GTIN	2050001943491
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

Aceste covoare industriale pentru spațiul de lucru sunt produse din plastic de calitate pentru utilizări solicitante:

- **Suprafață dură din vinil, rezistentă la uzură, pentru împiedicarea alunecării și o durabilitate îndelungată.**
- **Miez moale din spumă de vinil pentru protecție împotriva oboselii. Miezul este laminat pe suprafața superioară din vinil.**
- **Parte inferioară RedStop antialunecare™.**
- **Muchii teșite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.**
- **Rezistență limitată împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru și substanțele chimice. Nu sunt recomandate pentru lubrifianții de răcire.**
- **Sigilare de jur-împrejur împotriva pătrunderii umidității.**
- **Greu inflamabil conform DIN 4102 B1.**
- **Grosime: 14,3 mm, greutate: cca. 6,5 kg/m².**
- **Protecție împotriva alunecării R10 conform DIN 51130 și BGR 181.**

Notă:

Covoare pentru spațiul de lucru, lungime la alegere, Cod 964520–964525.

Descriere tehnică

Atașabil	nu
Cu muchii de siguranță	pe 2 părți
Lungime	200 cm
Teșitură	pe 4 părți
Greutate	14 kg
Grosime	14,3 mm
Suprafață	Vinil
Lățime	122 cm
Parte inferioară antialunecare	da
Material	Centru din spumă de vinil
Rezistent, în anumite condiții, la majoritatea	Unsori industriale, materiale de lucru, substanțe chimice
Greutate pe suprafață	6,5 kg/m ²
Protecție împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181	R10
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Confort la stat în picioare	Anti-oboșeală
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	nerezistent la ulei
Culoarea	negru / galben
Tip produs	Covoraș pentru stația de lucru