


Bordură pentru muchii, galben, Unghi: 22,5OUTgrad



Date comandă

Numărul de comandă	964558 22,5OUT
GTIN	662641861329
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

- Covoare industriale pentru spațiu de lucru cu suprafață antialunecare închisă.
- Materialul de 13 mm grosime, oferă utilitate ergonomică mare, efect anti-oboșală.
- Sistem de prindere flexibil dală 91×91 cm, unghiul interior (45°) și unghiul exterior (22,5°) permite adaptarea optimă la condițiile de la fața locului.
- Soluție flexibilă pentru muchii, permite formarea colțurilor exterioare și interioare.
- Protecție împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 și BGR 181. 100 % amestec de cauciuc natural pentru utilizarea generală.
- Fără metale grele și silicon, de aceea este recomandat pentru ateliere de lăcuit.
- Fără DOP, DMF și substanțe nocive stratului de ozon.

Borduri pentru muchii atașabile **cu** dibluri de fixare de 76 cm, culoare galbenă. Borduri pentru muchii atașabile **fără** dibluri de fixare de 76 cm, resp. **cu** dibluri de fixare de 36 cm, culoare galbenă.

Adaptat pentru:

Bordurile pentru muchii Cod 964558 Ref. 22,5IN și 22,5OUT sunt recomandate pentru covor pentru spațiul de lucru Cod 964556 Ref. 22,5.

Descriere tehnică

Dibluri de fixare	Fără dibluri de fixare
Material	Amestec de cauciuc natural

Unghi	22,5 grad
Lungime	76 cm
Denumirea producătorului	Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Male
Confort la stat în picioare	Anti-oboseală
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	nerezistent la ulei
Caracteristici nume produs	galben
Culoarea	galben
Tip produs	Bordură pentru muchii