

## Tavă pentru raft vopsită, cu grătar, Recomandat pentru lungimea traversei (mm) / volum de captare (l): 1800/240



### Date comandă

Numărul de comandă	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Clasa articolului	96U

### Descriere

**Execuție:**

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm.

Cu grătar galvanizat.

**Aplicație:**

Pentru depozitare sigură și pentru golirea butoaielor. Pentru **lichide inflamabile din categoria GHS 1 – 3**, precum și **lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 – 4**.

**Standard:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Adaptat pentru:**

Raft tip palet cu adâncime 1100 mm.

**Culoare:**

**Variantă standard albastru deschis RAL 5012.**

### Descriere tehnică

Înălțime	250 mm
Volum de captare	240 l
Greutate	134 kg
Adâncime	1300 mm
Recomandat pentru lungimea traversei	1800 mm
Lățime	1750 mm

Încărcare pe suprafață	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grosimea materialului	3 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă pentru raft