


Tavă pentru raft, de suspendat vopsită, cu grătar, Recomandat pentru lungimea traversei (mm) / volum de captare (l): 2700/200



Date comandă

Numărul de comandă	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Clasa articolului	96U

Descriere

Execuție:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm.
Cu grătar galvanizat.

Aplicație:

Pentru depozitare sigură și pentru golirea butoaielor. Pentru **lichide inflamabile din categoria GHS 1 – 3**, precum și **lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 – 4**.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Adaptat pentru:

Raft tip palet cu adâncime 1100 mm. Recomandat pentru suspendare în raftul tip palet Cod 991202 – 991227.

Culoare:

Variantă standard albastru deschis RAL 5012.

Descriere tehnică

Recomandat pentru lungimea traversei	2700 mm
Volum de captare	200 l
Adâncime	1250 mm
Adâncime interioară	915 mm
Greutate	151 kg

Lățime	2650 mm
Înălțime	130 mm
Încărcare pe suprafață	1000 kg/m ²
Grosimea materialului	3 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă pentru raft