


## Bordură pentru muchii, galben, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	964559 1
GTIN	662641844704
Clasa articolului	96C

### Descriere

#### Execuție:

- Covoare industriale pentru spațiu de lucru cu suprafață antialunecare închisă.
- Materialul de 13 mm grosime, oferă utilitate ergonomică mare, efect anti-oboșală.
- Sistem de prindere flexibil dală 91×91 cm, unghiul interior (45°) și unghiul exterior (22,5°) permite adaptarea optimă la condițiile de la fața locului.
- Soluție flexibilă pentru muchii, permite formarea colțurilor exterioare și interioare.
- Protecție împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 și BGR 181. 100 % amestec de cauciuc natural pentru utilizarea generală.
- Fără metale grele și silicon, de aceea este recomandat pentru ateliere de lăcuit.
- Fără DOP, DMF și substanțe nocive stratului de ozon.

Borduri pentru muchii 91 cm, atașabile la dale. Culoare galbenă. Bordura pentru muchii **cu** dibluri de fixare.

#### Adaptat pentru:

Bordura pentru muchii Cod 964559 Ref. 0 și 1 se recomandă covorul pentru spațiu de lucru Cod 964555.

### Descriere tehnică

Dibluri de fixare	Cu dibluri de fixare
Tip	1
Material	Amestec de cauciuc natural

Lungime	91 cm
Denumirea producătorului	Skywalker HD™ Ramp Nitrile Male
Confort la stat în picioare	Anti-oboșală
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	nerezistent la ulei
Caracteristici nume produs	galben
Culoarea	galben
Tip produs	Bordură pentru muchii