

Garant**Burghiu elicoidal HSS-E pentru Hardox H, neacoperită, Ø DC h8: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116380 18
GTIN	4045197032591
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu partea activă foarte scurtă și partea de fixare cu con Morse mai mare, **ceea ce îi conferă o stabilitate deosebită.** Miez întărit.

Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530.**

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Avans f pentru oțel < 1400 N/mm ²	0,14 mm/rot
Lungimea canalului de așchii L _c	77 mm
Ø nominal D _c	18 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală L	175 mm
Dimensiune con Morse CM	2
Standard	Normă de lucru
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	50 mm

Unghiul la vârf	130 grad
Coadă tip	Con Morse
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip	H
Unghiul elicei	8-15 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	recomandat	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	5 m/min	S
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		