

Garant**Lamă de rețezare eco întărit, pe stânga, Înălțimea lamei h5 / lățime de canelare w: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273855 32/3
GTIN	4045197989307
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile altor producători.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.

Cheia de montaj Cod 279920 se comandă separat. Începând de la adâncime de canelare de 19,5 mm, cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.

După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

Serie	Eco
Înălțime h ₁	25 mm
Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Pentru Ø maxim al piesei	65 mm
Lungimea totală L	87,5 mm
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare