

Garant**Lamă de retezare eco întărit, pe dreapta, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 32/3Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	273854 32/3L
GTIN	4045197989314
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile altor producători.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.
Cheia de montaj Cod 279920 se comandă separat. Începând de la adâncime de canelare de 19,5 mm, cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.
După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

Pentru Ø maxim al piesei	90 mm
Înălțime h ₁	25 mm
Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Serie	Eco
Lungimea totală L	100 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Lamă pentru retezare