

Garant**Lamă de retezare tip eco, neutru, Tip: 26/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273856 26/3
GTIN	4045197989345
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile de la producători (de ex., EWS).

Aplicație:

Pentru canale adânci și pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI cod 319132 – 319133.

Piese de schimb:

Șurub de închidere Cod 279828 1.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

Înălțime h_1	21,4 mm
Înălțimea lamei h_s	26 mm
Pentru \varnothing maxim al piesei	85 mm
Serie	Eco
Lățime de canelare w	3 mm

Lungimea totală L	120 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare