

**uvex****Pereche de mănuși uvex C500 foam, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094550 8
GTIN	4048612015117
Clasa articolului	04W

**Descriere****Execuție:**

uvex C500 foam. Mănuși fără silicon cu rezistență bună la uzură mecanică și aderență foarte bună în mediu uscat și ușor umed. Recomandată pentru căldură de contact de până la 100°C.

**Seria uvex 500.** Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu tehnologie Bamboo TwinFlex® din bambus și viscoză, HPPE și poliamidă pentru o senzație plăcută la purtare și o reglare avansată a climei.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Fără silicon	da
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)

Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Mărimea mănușilor	8
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Fără DMF	nu
EN 388 Rezistență la tăiere	5
EN 388 Rezistență la perforare	2
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Simț tactil	foarte bun(ă)
Serie	uvex C500
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	antracit / galben-lămâie
Standard	EN 407
Greutate	32,8 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

