


Covor pentru spațiul de lucru 100% cauciuc nitrilic rezistent la ulei, negru



Date comandă

Numărul de comandă	964566
GTIN	662641769168
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

100% cauciuc nitrilic, **rezistent la ulei.**

Descriere:

- **Covoare industriale pentru spațiu de lucru cu suprafață antialunecare închisă.**
- **Material cu o grosime de 19 mm pentru o utilizare extrem de ergonomică. Efect anti-oboșală.**
- **Sistemul de prindere flexibil (dală 91×91 cm) permite ajustarea optimă la caracteristicile spațiului.**
- **Soluție flexibilă pentru muchii, permite formarea colțurilor exterioare și interioare.**
- **Protecție împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 și BGR 181. Din cauciuc aproape indestructibil.**
- **Fără silicon, recomandate pentru ateliere de lăcuit. Rezistente la majoritatea substanțelor chimice și la temperaturi extreme.**

Adaptat pentru :

Borduri pentru muchii Cod 964577 și Cod 964578 cu Ref. 0 și 1.

Notă:

La încărcarea puternică cu scântei se va asigura o bună aerisire.

Caracteristică material: rezistent la ulei

Lungime: 91 cm

Lățime: 91 cm

Grosime: 19 mm

Greutate: 12,7 kg

Descriere tehnică

Grosime	19 mm
Fără silicon	da
Suprafață	Suprafață antialunecare
Cu muchii de siguranță	extensibil
Atașabil	da
Material	Cauciuc nitrilic
Greutate	12,7 kg
Lățime	91 cm
Lungime	91 cm
Protecție împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181	R9
Denumirea producătorului	Cushion Ease Solid™ Nitrile
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Confort la stat în picioare	Anti-oboșeală
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	rezistent la ulei
Culoarea	negru
Tip produs	Covoraș pentru stația de lucru