


Bordură pentru muchii, galben, Unghi: 45grad



Date comandă

Numărul de comandă	964558 45
GTIN	662641856608
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

- Covoare industriale pentru spațiu de lucru cu suprafață antialunecare închisă.
- Materialul de 13 mm grosime, oferă utilitate ergonomică mare, efect anti-oboșală.
- Sistem de prindere flexibil dală 91×91 cm, unghiul interior (45°) și unghiul exterior (22,5°) permite adaptarea optimă la condițiile de la fața locului.
- Soluție flexibilă pentru muchii, permite formarea colțurilor exterioare și interioare.
- Protecție împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 și BGR 181. 100 % amestec de cauciuc natural pentru utilizarea generală.
- Fără metale grele și silicon, de aceea este recomandat pentru ateliere de lăcuit.
- Fără DOP, DMF și substanțe nocive stratului de ozon.

Borduri pentru muchii atașabile **cu** dibluri de fixare de 76 cm, culoare galbenă. Borduri pentru muchii atașabile **cu** dibluri de fixare de 76 cm, culoare galbenă.

Adaptat pentru:

Bordura pentru muchii Cod 964558 Ref. 45 se recomandă pentru covorul pentru spațiul de lucru Cod 964556 Ref 45.

Descriere tehnică

Lungime	76 cm
---------	-------

Material	Amestec de cauciuc natural
Unghi	45 grad
Dibluri de fixare	Cu dibluri de fixare
Denumirea producătorului	Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Confort la stat în picioare	Anti-oboseală
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	nerezistent la ulei
Caracteristici nume produs	galben
Culoarea	galben
Tip produs	Bordură pentru muchii