

Grătar de lemn pentru siguranță fără teșitură, fără profil oblic, Lățime 80 cm, Lungimea grătarului: 200cm



Date comandă

Numărul de comandă	964850 200
GTIN	4047482057098
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag. **Material: Șipcile din lemn de fag** uscate în cuptor sunt îmbinate sigur cu minim 3 cabluri de oțel. Închiderea la capete este realizată cu buloane filetate galvanizate cu șuruburi cu locaș hexagonal. **Picioarele elastice cauciucate** împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire.

Rezistență la majoritatea uleiurilor și substanțelor chimice. **Înălțime:** cca 35 mm. **Greutate:** cca 13 kg/m². **Lățimi posibile ale grătarului:** 80, 100, 120, 150 cm. **Lungimi posibile ale grătarului:** Livrarea se poate face la orice lungime dorită (atenție la limitele de manevrare). Curățare: Derulați grătarul de lemn.

Descriere tehnică

Profil oblic	fără
Greutate	16,8 kg
Teșitură	fără
Rezistență	la majoritatea uleiurilor și acizilor

Înălțimea grătarului	35 mm
Lungimea grătarului	200 cm
Material	Șipci din lemn de fag
Denumirea producătorului	Diamond Stat™
Caracteristici nume produs	Lățime 80 cm
Lățimea grătarului	80 cm
Tip produs	Grătar din lemn