

Grătar de lemn pentru siguranță cu 2 profiluri oblice pe suprafețele late, Lățime 80 cm, Lungimea grătarului: 150cm



Date comandă

Numărul de comandă	964851 150
GTIN	4047482094796
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag. **Material: Șipcile din lemn de fag** uscate în cuptor sunt îmbinate sigur cu minim 3 cabluri de oțel. Închiderea la capete este realizată cu buloane filetate galvanizate cu șuruburi cu locaș hexagonal. **Picioarele elastice cauciucate** împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire.

Rezistență la majoritatea uleiurilor și substanțelor chimice. **Înălțime:** cca 35 mm. **Greutate:** cca 13 kg/m². **Lățimi posibile ale grătarului:** 80, 100, 120, 150 cm. **Lungimi posibile ale grătarului:** Livrarea se poate face la orice lungime dorită (atenție la limitele de manevrare). Curățare: Derulați grătarul de lemn.

Profil oblic: teșitură suplimentară a **suprafețelor late** ale grătarului.

Descriere tehnică

Profil oblic	pe 2 părți
Lungimea grătarului	150 cm
Greutate	12,6 kg
Material	Șipci din lemn de fag
Rezistență	la majoritatea uleiurilor și acizilor
Înălțimea grătarului	35 mm
Teșitură	fără
Denumirea producătorului	Grătar din lemn
Caracteristici nume produs	Lățime 80 cm

Lățimea grătarului

80 cm

Tip produs

Grătar din lemn