

 SCHAFFER**Pubelă mare de gunoi, maro, Volum: 80l****Date comandă**

Numărul de comandă	987803 80
GTIN	4052941604836
Clasa articolului	98A

**Descriere****Execuție:**

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind ușor de mânăuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolțuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcție patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit și mișcare lină a roților. Modelul de capac cu deschidere cu izolație fonică satisface reglementările privind protecția împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14. Stabilitate ridicată a recipientului datorită designului special al bazei cu contur ondulat continuu.

**Standard:****DIN EN 840-1, 5 und 6.****Descriere tehnică**

Adâncime	514 mm
Înălțime	932 mm
Lățime	448 mm

Ø roții	200 mm
Greutate	10,5 kg
Volum	80 l
Sarcină utilă conform DIN EN	40 kg
Conținut indicat	80 l
Toleranță volum	-5 / +18 l
Denumirea producătorului	Recipient Pro Wave
Culoarea	maro
Tip produs	Container mare de gunoi