

## Raft anexat de mare anvergură, Adâncime 600 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2500/2140mm



### Date comandă

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990955 2500/2140 |
| GTIN               | 4004514226044    |
| Clasa articolului  | 960              |

### Descriere

#### Execuție:

Structură cu zăbrele galvanizată. Opțional cu panouri de oțel galvanizate de 25 mm sau blaturi aglomerate. Diferite tipuri de coloane conform cerințelor privind greutatea suportată pe sertar (înălțimea traversei 55 – 85 mm). Montare rapidă prin simpla introducere a traversei tip ZG.

**Greutate suportată pe sertar** maxim 1050 kg, **greutate suportată pe raft** maxim 3500 kg.

#### Descriere:

#### Dimensiuni de montare:

lungime nominală + numărul de coloane x57 mm.

#### Aplicație:

Depozitarea mărfurilor voluminoase și grele. Este posibilă amplasarea și scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părți.

#### Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu **acoperite cu vopsea pulbere.**

#### Notă:

- **Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 1200 mm, dar numai pentru o capacitate de încărcare a raftului de max. 2600 kg. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.**
- **Sistemele de prindere în podea și perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

## Descriere tehnică

|  |                        |
|--|------------------------|
| Structura raftului                                 | Raft anexat            |
| Număr de niveluri de depozitare cu panouri de oțel | 4                      |
| Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime | 2197 mm                |
| Adâncimea raftului de depozitare                   | 600 mm                 |
| Lățime   | 2197 mm                |
| Greutate suportată de raft                         | 950 kg                 |
| Montaj client                                      | da                     |
| Materialul nivelului de depozitare                 | Panou de oțel          |
| Înălțime   | 2500 mm                |
| Lățime raft  | 2140 mm                |
| Adâncime   | 600 mm                 |
| Adâncimea raftului                                 | 600 mm                 |
| Lățime raft  | 2140 mm                |
| Înălțimea raftului                                 | 2500 mm                |
| Grosimea raftului de depozitare                    | 25 mm                  |
| Egalizarea înălțimii la intervale                  | 25 mm                  |
| Model pentru montaj                                | Raft modular           |
| Selectarea culorii                                 | RAL 5010, 2004         |
| Caracteristici nume produs                         | Adâncime 600 mm        |
| Tip produs   | Raft de mare anvergură |