

Raft de bază de mare anvergură, Adâncime 800 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2500/1785mm



Date comandă

Numărul de comandă	990960 2500/1785
GTIN	4004514225979
Clasa articolului	960

Descriere

Execuție:

Structură cu zăbrele galvanizată. Opțional cu panouri de oțel galvanizate de 25 mm sau blaturi aglomerate. Diferite tipuri de coloane conform cerințelor privind greutatea suportată pe sertar (înălțimea traversei 55 – 85 mm). Montare rapidă prin simpla introducere a traversei tip ZG.

Greutate suportată pe sertar maxim 1050 kg, **greutate suportată pe raft** maxim 3500 kg.

Descriere:

Dimensiuni de montare:

lungime nominală + numărul de coloane x57 mm.

Aplicație:

Depozitarea mărfurilor voluminoase și grele. Este posibilă amplasarea și scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părți.

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 1200 mm, dar numai pentru o capacitate de încărcare a raftului de max. 2600 kg. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.**
- **Sistemele de prindere în podea și perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Înălțime	2500 mm
Structura raftului	Raft de bază
Număr de niveluri de depozitare cu panouri de oțel	4
Adâncimea raftului de depozitare	800 mm
Lățime	1899 mm
Montaj client	da
Lățime raft	1785 mm
Greutate suportată de raft	670 kg
Materialul nivelului de depozitare	Panou de oțel
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1899 mm
Adâncime	800 mm
Adâncimea raftului	800 mm
Lățime raft	1785 mm
Înălțimea raftului	2500 mm
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Selectarea culorii	RAL 5010, 2004
Caracteristici nume produs	Adâncime 800 mm
Tip produs	Raft de mare anvergură